



TYB621C

**1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer**

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés

ETS

##### Installation, montage

Montage sur

Encastré

##### Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

4 A

Courant de commutation max.

4 A

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules

6