



TYB621C

1 sortie pour volets roulants/stores à bannes pour 1 moteur 230V~ 6A à encastrer

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Installation, montage

Montage Encastré

Equipement

Avec curseur pour commutation manuelle Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal 4 A

Courant de commutation max. 4 A

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.75 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.75 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 6