



TYB641A



Module de chauffage 1 sortie 230VAC encastré

Caractéristiques techniques

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Courant électrique

Courant de commutation max. 0,60 A

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Function Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, contrôle des angles morts et transmetteur de valeur

Type de raccordement Avec bornes à vis

Dimensions

Largeur en unités de division 0