



TYB692C



## Interface de fenêtre 1 volet/1cg. encastrée

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Charge C	Non
Nombre de sorties	2
Avec curseur pour commutation manuelle	Non

#### Architecture

Nombre de sorties stores volet roulant	1
--	---

#### Connectivité

Système bus, bus radio	Non
------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Dimensions

Hauteur	28 mm
---------	-------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

#### Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
------------------	-------------

#### Textes

Boîte	Montage dans boîte d'encastrement ou boîte de dérivation étanche à l'eau
Function	Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, contrôle des angles morts et transmetteur de valeur
Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement réglable pour stores, volets roulants / stores vénitiens ou volets d'aération

#### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	3
-----------------------------	---