




TYB708D



Interface uniserselle 8 entrées/sorties

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	8
-----------------------------	---

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Oui
Radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	0
--	---

Éclairage

Excitation LED	Oui
----------------	-----

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Tension

Tension d'entrée	20 - 20 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus