



TYC702E

Passerelle 2 entrées impulsions-KNX ETS

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'entrée 24 - 24 V

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 2

Dimensions

Largeur 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP65

Installation, montage

Montage Rail DIN, En saillie

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C