



TYF616

## Module 16 sorties multi applications

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Système de bus EIB/KNX	Oui
Système bus radio-KNX	Non

#### Dimensions

Profondeur	64 mm
Largeur en unités de division	10

#### Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

#### Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Puissance de sortie	2 300 W
---------------------	---------

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	195 - 255 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------