



TYFS110
IP20

Alimentation Bus 30V TBTS 1280 mA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 6

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Type de connection/prise Borne à vis

Courant électrique

Courant de sortie 1 280 mA

Tension

Tension de sortie 28 - 32 V

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 4 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz