

0



Porte partielle ACB HWT 4000 A, quadro evo, 800x600 mm

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de rangées

Dimensions	
Hauteur	600 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	264 mm
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Matière	
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage
Architecture	
Position de la porte	Droite
Sécurité	
Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour