



UC916

**Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 60x80 I  
2000mm**

**Caractéristiques techniques**

Flexible	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Largeur produit installé	60 mm
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PVC
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching
Nombre de compartiments	1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Température ambiante	-5...60 °C
Mots clés	tertiaire enveloppe quadro quadro+ plus evo quadro.evo