




UDB2050080



Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|------------|
| Longueur | 428 mm |
| Hauteur minimale de la table | 50 mm |
| Plage de nivellement | 50 - 80 mm |
| Taille nominale | 240 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|

Équipement

| | |
|--|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | Non |
| Avec plaque de base | Oui |
| Montage du porte-couvercle | Oui |

Matière

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Matériau de la paroi latérale | Plastique |
|-------------------------------|-----------|

Couvercle, porte

| | |
|-------------------|----------|
| Type de couvercle | Aveugles |
|-------------------|----------|

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape | Non |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape | Oui |