


UDB2050080



## Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Longueur	428 mm
Hauteur minimale de la table	50 mm
Plage de nivellement	50 - 80 mm
Taille nominale	240 mm

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

#### Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de base	Oui
Montage du porte-couvercle	Oui

#### Matière

Matériau de la paroi latérale	Plastique
-------------------------------	-----------

#### Couvercle, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

#### Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui