


UDB3050080



**Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Longueur                     | 498 mm     |
| Hauteur minimale de la table | 50 mm      |
| Plage de nivellement         | 50 - 80 mm |
| Taille nominale              | 340 mm     |

**Conditions d'utilisation**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|

**Équipement**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | Non |
| Avec plaque de base                          | Oui |
| Montage du porte-couvercle                   | Oui |

**Matière**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Matériau de la paroi latérale | Plastique |
|-------------------------------|-----------|

**Couvercle, porte**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de couvercle | Aveugles |
|-------------------|----------|

**Fonctions**

|  |     |
|--|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape               | Non |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape                 | Oui |