


UDB3075125



**Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la table	75 mm
Plage de nivellement	75 - 125 mm
Taille nominale	340 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

**Équipement**

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de base	Oui
Montage du porte-couvercle	Oui

**Matière**

Matériau de la paroi latérale	Plastique
-------------------------------	-----------

**Couvercle, porte**

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

**Fonctions**

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui