


UDB3120170



Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|--------------|
| Longueur | 498 mm |
| Hauteur minimale de la table | 120 mm |
| Plage de nivellement | 120 - 170 mm |
| Taille nominale | 340 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|

Équipement

| | |
|--|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | Non |
| Avec plaque de base | Oui |
| Montage du porte-couvercle | Oui |

Matière

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Matériau de la paroi latérale | Plastique |
|-------------------------------|-----------|

Couvercle, porte

| | |
|-------------------|----------|
| Type de couvercle | Aveugles |
|-------------------|----------|

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape | Non |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape | Oui |