




UDS3070120



Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la table	70 mm
Plage de nivellement	70 - 120 mm
Taille nominale	340 mm

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

Équipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de base	Oui
Montage du porte-couvercle	Oui

Matière

Matériau de la paroi latérale	Acier
Matière	Acier

Couvercle, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

Fonctions

Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Non
Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape	Non
Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape	Oui