



UK240282



Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	28 mm
Largeur	240 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	6 720 - 6 720 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	27
---	----

Équipement

Couvercle amovible	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

Installation, montage

Système d'installation au sol Montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------