



UK240382



Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	240 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	9 120 - 9 120 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	36
---	----

Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

Installation, montage

Système d'installation au sol Montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------