



UK240383



## Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	240 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	9 120 - 9 120 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	36
---	----

#### Équipement

Couvercle détachable	Oui
Nombre de compartiments	3 - 3

#### Installation, montage

Système d'installation au sol Montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------