



UK31B2

kit 1 tr disjoncteur int hn h c 250A commande direct

Caractéristiques techniques

Flexible	Non
Adapté à un rangement de câbles	Non
Photoluminescent	Non
Réfléchissant (couleur fluorescente)	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Interrupteur principal de protection	Non
Assemblable	Non
Numéro de propriété selon la norme DIN 43863 possible	Non
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
Contient une interface de données optiques	Non
Profondeur produit installé	125 mm
Hauteur produit installé	450 mm
Largeur produit installé	250 mm
Protection fractionnée de la charge	Non
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
Indépendant	Non
Modèle mural avec prise au sol	Non
Modèle angulaire	Non
Encastrement intermédiaire	Non
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
Livré avec l'axe	Non
Avec le compteur d'énergie	Non
Accessoriable	Non
Extension possible	Non
plaque d'échange de mesurage comprise	Non
Rehausse allongée	Non
avec gant	Non
ped	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Porte pour transmission du signal	Non
Imperméable	Non
Bon de livraison électronique possible	Non