




UK340282



## Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                  | 28 mm                         |
| Largeur                  | 340 mm                        |
| Longueur                 | 2 000 mm                      |
| Section intérieure/utile | 9 520 - 9 520 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 39 |
|---|----|

#### Équipement

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Couvercle détachable    | Oui   |
| Nombre de compartiments | 2 - 2 |

#### Installation, montage

|   |                     |
|---|---------------------|
| Système d'installation au sol Montage sur | Couvert d'une chape |
|---|---------------------|

#### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Galvanisé |

#### Conditions d'utilisation

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|