



UK340282



Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 28 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure/utile | 9 520 - 9 520 mm ² |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 39 |
|---|----|

Équipement

| | |
|-------------------------|-------|
| Couvercle détachable | Oui |
| Nombre de compartiments | 2 - 2 |

Installation, montage

| | |
|---|---------------------|
| Système d'installation au sol Montage sur | Couvert d'une chape |
|---|---------------------|

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|