


UK340382



## Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	38 mm
Largeur	340 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	12 920 - 12 920 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	52
---	----

#### Équipement

Couvercle amovible	Oui
Nombre de compartiments	2 - 2

#### Installation, montage

Système d'installation au sol Montage sur	Couvert d'une chape
---	---------------------

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------