



Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres 5 - 5 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 30 mm

Longueur du jeu de barres 880 mm

Équipement

Nombre de travée de large 1

Matière

Matière Cuivre

UM30A2