



Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres 10 - 10 mm

Hauteur de barre du jeu de barres 30 mm

Longueur du jeu de barres 880 mm

Equipement

Nombre de travée de large 1

Matière

Matière Cuivre

UM30A5