



VB118A



**Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	18
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	325 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en modules	18

**Couvercle, porte**

Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matériaux	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C