



VB18A



## Coffret saillie vega 18 modules 1 rangée sans porte

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Equipement

Nombre rangées	1
Plaque de montage incluse	Oui

#### Capacité

Nombre de modules	18
-------------------	----

#### Dimensions

Hauteur	300 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	135 mm

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C