



VB218A



Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	90 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	36
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	475 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en unités de division	18

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C