



VB218X

Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 90 A |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 2 |
| Nombre rangées | 2 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 36 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur | 475 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 146 mm |
| Largeur en unités de division | 18 |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matière

| | |
|----------|------------------|
| Matière | Polystyrène (PS) |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|---|--------------|
| Classe de protection | Classe II |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 650 °C |