



Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 90 A

Equipement

Nombre de rails 2

Nombre rangées 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 36

Dimensions

Hauteur 475 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

Largeur en unités de division 18

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 1

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 650 °C

VB218X

