



VB318A



## Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Equipement

Nombre de rails	3
Nombre de rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Capacité

Nombre de modules	54
-------------------	----

#### Dimensions

Hauteur	625 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en unités de division	18

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Matière

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C