



VB418A

**Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en unités de division	18

**Couvercle, porte**

Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C