



VB418A

Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en unités de division	18

Couvercle, porte

Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010

Matières

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C