



VB418X

Coffret vega en saillie, largeur 72 modules, hauteur 1 rangée, sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	775 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	146 mm
Largeur en modules	18

Couvercle, porte

Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C