



VB72A

**Coffret saillie vega 72 modules 4 rangées sans porte**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Equipement**

Nombre de rails 4

Nombre rangées 4

Plaque de montage incluse Oui

**Capacité**

Nombre de modules 72

**Dimensions**

Hauteur 750 mm

Largeur 370 mm

Profondeur 135 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 750 °C