



VB72A

Coffret saillie vega 72 modules 4 rangées sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Equipement

Nombre de rails 4

Nombre rangées 4

Plaque de montage incluse Oui

Capacité

Nombre de modules 72

Dimensions

Hauteur 750 mm

Largeur 370 mm

Profondeur 135 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes 0

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 750 °C