



VB72A

**Coffret saillie vega 72 modules 4 rangées sans porte**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Plaque de montage incluse	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	750 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	135 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C