



VB72A

Coffret saillie vega 72 modules 4 rangées sans porte

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Plaque de montage incluse	Oui

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	370 mm
Profondeur	135 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C