



VD02T



## Tableau fonctions audio&telecom

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

#### Equipement

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	103 mm
Largeur en unités de division	13

#### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure