



VE09059005



## Boîte de sol 18 modules noire

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

#### Dimensions

Profondeur de montage	77 mm
Largeur de montage	253 mm
Longueur intérieur	200 mm
Longueur	219 mm
Largeur	272 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

#### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

#### Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

#### Forme

Forme	Rectangulaire
-------	---------------

**Textes**

---

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

---

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	9

**Equipement**

---

Nombre d'appareils pouvant être installés	9
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Sécurité**

---

Classe de protection (IP)	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	E09