



VE105A

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 4+2 mod h190x165mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
-----------------	---

Nombre rangées	1
----------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	190 mm
---------	--------

Largeur	165 mm
---------	--------

Profondeur	113 mm
------------	--------

Largeur en unités de division	6
-------------------------------	---

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Polystyrène (PS)
---------	------------------

Code RAL	3000
----------	------

Couleur	Rouge feu
---------	-----------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Par clé, Loquet
GWT tenue au fil incandescent	750 °C