



VE105A

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 4+2 mod h190xl165mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	190 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	113 mm
Largeur en modules	6

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	3000
Couleur	Rouge feu

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Par clé, Loquet
Test au fil incandescent	750 °C