



VE106F

Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 4+2 modules h 190mm l 165mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles

3

Tension

Tension nominale

400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Equipement

Nombre de rails

1

Nombre de rangées

1

Nombre de travée de large

1

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Oui

Plaque de montage incluse

Non

Capacité

Nombre de modules

6

Fonctions

Avec guide-câble

Oui

Dimensions

Hauteur

190 mm

Largeur

165 mm

Profondeur

113 mm

Largeur en modules

6

Couvercle, porte

Nombre de portes

1

Nombre de serrure de la porte

0

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Matière

Matériaux	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C