



VE218F

Coffret étanche Vector IP55 2 rangées 36 modules h 452mm l 418mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 15

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 2

Nombre rangées 2

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 36

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 452 mm

Largeur 418 mm

Profondeur 151 mm

Largeur en unités de division 18

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matière	
Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C