Plastique



VF104PR

Coffret encastré 4 M porte opaque

Caractéristiques techniques

caracteristiques techniques	
Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré, Cloison creuse
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Capacité	
Nombre de modules	4
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	225 mm
Largeur	204 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	189 mm
Largeur de montage	170 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	4
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Bankibun	

Matière Matériau

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C