



VF112TR



Coffret encastré 12 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	12
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	293 mm
Largeur	352 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	257 mm
Largeur de montage	318 mm
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en unités de division	12

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C