



VQ06129005



**Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|   |     |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

**Dimensions**

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur de montage                          | 84 mm  |
| Largeur de montage                             | 200 mm |
| Longueur intérieur                             | 200 mm |
| Longueur                                       | 219 mm |
| Largeur  | 219 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |

**Installation, montage**

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

**Notice**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

**Matière**

|          |                |
|----------|----------------|
| Matière  | Polyamide (PA) |
| Couleur  | Noir intense   |
| Code RAL | 9005           |

**Conditions d'utilisation**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 3 - 5 kN |
|-----------------|----------|

**Couvercle, porte**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

**Fonctions**

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec les goulottes sous le plancher | Oui |
|--|-----|

**Forme**

|       |       |
|-------|-------|
| Forme | Carré |
|-------|-------|

**Textes**

---

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|--|

**Raccordement**

---

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 1 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 6 |

**Equipement**

---

|   |   |
|---|---|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 6 |
| Nombre de boîte d'appareillage            | 2 |

**Sécurité**

---

|  |      |
|--|------|
| Indice de protection IP                              | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques    | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé            | IP30 |
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | Q06  |