



Boîte de sol 24 modules noire

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	77 mm
Largeur de montage	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Longueur	263 mm
Largeur	263 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------


Fonctions

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

Forme

Forme	Carré
-------	-------

VQ12059005



Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12