



VQ12129005



**Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

**Dimensions**

Profondeur de montage	84 mm
Largeur de montage	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Longueur	263 mm
Largeur	263 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	12 mm

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Matière**

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	3 - 5 kN
-----------------	----------

**Couvercle, porte**

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

**Fonctions**

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

**Forme**

Forme	Carré
-------	-------

**Textes**

---

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

---

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

**Equipement**

---

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12