


VR10059005



## Boîte de sol ronde 20 modules noire

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|   |     |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

#### Dimensions

|  |        |
|--|--------|
| Profondeur de montage                          | 77 mm  |
| Diamètre d'installation                        | 275 mm |
| Diamètre extérieur                             | 294 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 5 mm   |

#### Installation, montage

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

#### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

#### Matière

|          |                |
|----------|----------------|
| Matière  | Polyamide (PA) |
| Couleur  | Noir intense   |
| Code RAL | 9005           |

#### Conditions d'utilisation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 3 - 5 kN |
|-----------------|----------|

#### Couvercle, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
|-----------------------|----------------|

#### Fonctions

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec les goulottes sous le plancher | Oui |
|--|-----|

#### Textes

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|--|

#### Raccordement

|  |      |
|--|------|
| Nombre d'entrée de câbles                            | 1    |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO           | 10   |
| <b>Équipement</b>                                    |      |
| Nombre d'appareils pouvant être installés            | 10   |
| Nombre de boîte d'appareillage                       | 3    |
| <b>Sécurité</b>                                      |      |
| Indice de protection IP                              | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques    | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé            | IP30 |
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | R10  |